



**Klínová svorka s oboustranným přídatkem na obrábění úzký, Závit M x délka L: M8X25mm**



**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370031 M8X25
GTIN	4059245032853
Třída artiklu	37K

**Popis**

**Použití:**

- Klínové povrchy vytvářejí vysoké upínací síly.
- Klínové svorky lze používat v závitových otvorech nebo T-drážkách.
- Po zašroubování upínacího šroubu se upínací segmenty tisknou na obrobky.
- Podlouhlý otvor ve dvojitěm klínu umožňuje posuvný pohyb a vyrovnání tolerance.  
Dráha posunutí: M8 = ± 0,5 mm; M10 a M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Klínové svorky jsou vhodné na více operací upínání.
- Přídatkem na obrábění umožňuje nastavení podle obrysu.

**Materiál:**

Dvojitě klínové a upínací segmenty, ocel k zušlechtnění, kalená, černá.

**Upozornění:**

Přídatkem na obrábění na upínací čelist je 3 mm u verze M8X25 a 5 mm u verzí M10X25; M12X40 a M16X60.

**Technický popis**

Závit	M8
Délka L	25 mm

Výška C	15 mm
Šířka B	24 mm
Výška E	2 mm
A minimálně	36,5 mm
A maximálně	39,5 mm
Maximální upínací síla	11 kN
Druh produktu	Stahovací upínač