


**DNMG 150608, Typ: SW05**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250697 SW05
GTIN	4960664629718
Třída artiklu	25E

**Popis**

DNMG 150608 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

Posuv  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 140 m/min

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	Ti
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 140 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	MQ
Druh	SW05

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení