

**Garant****Tepelný upínač úzký, SK 40 A = 120, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302325 8
GTIN	4045197288233
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm až od vel.6!**
- **Mimořádně štíhlá konstrukce (redukováná rušivá kontura).**

**Použití:**

- **Obrábění při výrobě nástrojů a forem.**
- **K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.**

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Vnější Ø D	30,9 mm
Upnutí	SK 40 A = 120
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

## Příslušenství

Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354236 6-9
Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
	308625 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Smršťovací přístroj Typ SU1

354210 SU1

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm

354235 6-9

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308630 40

Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm

354240 6-12

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/8 mm

302410 20/8

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Chladicí jednotka Typ CU1

354215 CU1

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308610 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308760 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308615 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308635 40

Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací Ø d / Ø D1 20/8 mm

302415 20/8

