

Garant**CC.T 120404, Typ: CU7010**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 120404 CU7010 Typ: CU7010
Lamač třísek: SS
Tolerance: MF
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 210 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	80 - 140 m/min

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 210 m/min
Lamač třísek	SS
Typ	CU7010
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení