

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroubek klínku	259018 6
Sada pružinových kolíků	259047 2
Velikost destiček	11 mm
Sada pružin	259044 4
Podložka	259031 7
Středové přesazení L ₃	18,5 mm
ISO kód držáku	A25R PDUNR/L11
Lomená páka	259015 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	32 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L ₂	24 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 7	259015 7
Sada pružin10dílná Typ 2	259044 2
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 7	259031 7
Sada pružinových kolíků10dílná Typ 2	259047 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500