

**Garant**

**Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levý, Ø stopky DS / šířka zapíchnutí w: 16/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273791 16/3
GTIN	4045197525048
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z vysoce pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením vyměnitelné destičky je docilováno nejvyššího odporu vůči axiálním a radiálním řezným silám a výrazně se tak zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

**Technický popis**

$t_{\max}$ vnitřní obrábění	6 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	23 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Středové přesazení $L_3$	14,5 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Celková délka L	180 mm
Nepodepřená délka $L_1$ odsazené držáky	30 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapíchování
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

**Příslušenství**

Upínací šroub Typ 9	279815 9
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600