


DNMG 150604, Typ: SW05

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250696 SW05
GTIN	4960664629701
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150604 SW05 Druh: SW05
 Lamač třísek: MQ
 Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1 mm
 Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,
 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Hlavní způsob použití	Ti
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	MQ
Rohový rádius	0,4 mm
Druh	SW05

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení