

**Garant****Držák zalomený – vnější 90°, pravý, Šířka stopky b: 16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273805 16
GTIN	4045197499967
Třída artiklu	21W

## Popis

### Provedení:

- **Extrémně pevné spojení a přesné sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.**
- **Pro zajištění optimálního spojení je maximální utahovací moment montážního šroubu vypálený laserem na stopce.**
- **Maximální přesnost polohování i maximální odpor proti axiálním a radiálním řezným silám.**

### Vhodné pro :

Držák destiček č. 273821; 273823; 273825; 273829.

### Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

### Upozornění:

Držáky destiček musejí být objednány samostatně.

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Celková délka L: 110 mm

L<sub>2</sub>: 29 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

## Technický popis

L <sub>2</sub>	29 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20,5 mm
Šroub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Šířka stopky b	16 mm

Celková délka L	110 mm
Způsob použití	pravý
Druh produktu	Držák

## Příslušenství

Upínací šroub	279910
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínací šroub Typ 9	279815 9