

Garant**Tepelný upínač 3°, SK 40 A = 80, Ø upnutí D1: 6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	302352 6
GTIN	4045197480002
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).

Použití:

- Zejména při výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- Pro upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ. 308820 – 308835. Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410, vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210 – 304450.

Upozornění:

Délkové nastavení není možné!

Technický popis

Ø D ₂	12 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Vnější Ø D	23 mm
Upnutí	SK 40 A = 80
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Základní upínač nástrojůpro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354236 6-9
Tažný čep Hurco 90° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308820 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Adaptér chlazení krátký 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354235 6-9
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40