

Garant**Vyvrtávací tyč, pravá, Ø DS: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273810 32
GTIN	4045197500038
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

- **Extrémně pevné spojení a přesné sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.**
- **Pro zajištění optimálního spojení je maximální utahovací moment montážního šroubu vypálený laserem na stopce.**
- **Maximální přesnost polohování i maximální odpor proti axiálním a radiálním řezným silám.**

Vhodné pro :

Držák destiček č. 273812; 273815; 273817; 273826.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Upozornění:

Držáky destiček musejí být objednány samostatně.

Ø stopky D₃: 32 mm

Středové přesazení L₃: 18,5 mm

Délka hlavy L₁: 38 mm

Celková délka L: 263 mm

Šroub: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technický popis

Šroub	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Středové přesazení L ₃	18,5 mm
Délka hlavy L ₁	38 mm
Celková délka L	263 mm

Ø stopky D _s	32 mm
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Upínací šroub	279910
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 9	279815 9