

Garant**Tepelný upínač, SK 40 A = 130, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302266 6
GTIN	4045197646088
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Žáruvzdorná ocel.**
- **Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 – 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	130 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Vnější Ø D	27 mm
Upnutí	SK 40 A = 130
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm	354235 6-9
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
	302412 20/6

Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/6 mm

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, s čelními chladicími tryskami Ø d / Ø D1 20/6 mm

302414 20/6

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308650 40

Chladicí jednotka Typ CU1

354215 CU1

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308625 40

Základní upínač nástrojů pro SK Pro kuželovou stopku SK 40

354225 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 20/6 mm

302410 20/6

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40

308740 40

Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40

308830 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308635 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 16/6 mm

302410 16/6

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308765 40

Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308802 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308795 40

Adaptér chlazení dlouhý 4,5° Pro Ø upínání 6-9 mm

354236 6-9

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky Ø d / Ø D1 16/6 mm

302412 16/6

Prodloužení tepelného upínače 3° s tlumením vibrací Ø d / Ø D1 20/6 mm

302415 20/6

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308760 40