

Garant**Tepelný upínač 3°, SK 40 A = 80, Ø upnutí D1: 12mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	302352 12
GTIN	4045197480033
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).

Použití:

- Zejména při výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- Pro upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ. 308820 – 308835. Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410, vel. 12/3 a 12/4. Smršťovací přístroje č. 354210 – 304450.

Upozornění:

Délkové nastavení není možné!

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	80 mm
Ø D ₂	18 mm
Upínací Ø D ₁	12 mm
Vnější Ø D	25 mm
Upnutí	SK 40 A = 80
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 12-20 mm	354240 12-20
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Vyměnitelný kotouč pro cívku SU1 Pro Ø upínání 6-12 mm	354240 6-12
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40

Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Základní upínač nástrojůpro SK Pro kuželovou stopku SK 40	354225 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro Ø upínání 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Tažný čep Hurco 45° s lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40