

**Garant****Vrtací sklíčidlo MicroClamp válcové, L = 80, Válcová stopka, Typ: 0,2-3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Třída artiklu	31H

**Popis****Provedení:**

- Pro pravý a levý chod.
- Obvodová házivost  $\leq 0,005$  mm.
- Přenos točivého momentu 7 Nm.
- Přípustné otáčky 60000 1/min.
- Obsluha ze strany 2 Nm.
- Přípustný utahovací moment 2 Nm.
- Rozsah upínání 0,2 – 3,4 mm.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí vel. 2.

**Technický popis**

Rozsah upínání $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
$\varnothing$ stopky d	16 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
Vnější $\varnothing D$	19 mm
Tolerance stopky	h6
Upnutí	Válcová stopka
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 18000 min <sup>-1</sup>
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Mikro vrtací sklíčidlo

