



Pneumatický utahovák, Typ: S2355-CE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079163 S2355-CE
GTIN	
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice.

- **S kluznou spojkou.**
- **Nastavitelný točivý moment.**
- **Přestavitelný pro pravý/levý chod.**

Pistolový šroubovák PRO S23 je vybaven klasickou kluznou spojkou, která se aktivuje po dosažení požadovaného krouticího momentu. Modely S23 jsou vhodné na provedení měkkých spojů, práci se šrouby do plechu, vruty i se samořeznými šrouby, u kterých se může krouticí moment během procesu šroubování přechodně zvýšit.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Délka	207 mm
Zdroj energie	Provoz na stlačený vzduch
Bitový upínač	F 6,3
Maximální Ø šroubu (8,8–12,9)	M5
Maximální počet otáček	1700 min ⁻¹

Technický list

Pracovní hluk	89 dB(A)
Maximální spotřeba vzduchu	820 l/min
Připojovací závit	NPT
Označení výrobce	S2355
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Hmotnost	0,8 kg
Rozsah utahovacích momentů	1,5-5,5 Nm
Maximální vibrace dle EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Konstrukce	Tyč
Druh produktu	Šroubovák