

Garant**Hrubovací stopkové frézy GARANT Steel VHM s děliči třísek HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203049 25
GTIN	4069515028608
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Pro **hrubování a dokončování. Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.** Pro bezpečnou práci v automatizované výrobě bezpečným odstraněním třísek z komponenty.
Do 1,5xD v plném materiálu **při nejvyšších hodnotách posuvu** a velmi klidném chodu.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Technický popis

Stopka	DIN 6535 HB
Uvolňovací Ø D ₁	24,5 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Délka břitu L _c	68 mm
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Počet zubů Z	4
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	80 mm
Celková délka L	136 mm
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,12 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,16 mm

Technický list

Ø stopky D_s	25 mm
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Počet lamačů třísek	1
Rohový úhel čela	45 stupeň
Ø břitů D_c	25 mm
Série	Master Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
Uni	vhodný		

Technický list

mokrý max.	vhodný
mokrý min.	omezené použití
suchý	vhodný
Vzduch	vhodný