



Utahovací čep utěsněný, typ A, s otvorem, vhodný pro strmý kužel: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	308613 40
GTIN	4069515028769
Třída artiklu	32Z

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Upozornění:

utěsněný s O kroužkem.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

Technický popis

Maximální utahovací moment	50 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Ø nákrčku D	23 mm
Ø hlavy D ₁	19 mm
Úhel A	15 stupeň
Závít M	M16

Technický list

Vhodné pro strmý kužel	40
Celková délka L	54 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	ISO 7388-3
Druh produktu	Utahovací čep