

duMONT**Protlačovací trny pro klínové drážky HSS lícování JS9, Typ: 3A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290420 3A
GTIN	662600555108
Třída artiklu	29J

Popis**Provedení:**

Vel. 4B1 až 8C1 dodatečně se sražením hrany 45°.

K odjehlování ostrých hran drážek.

Použití:

Pro racionální výrobu klínových drážek dle DIN 6885 v průchodu.

Upozornění:

- **Pro vel. 2A použijte č. 290405 2A.**
- **Lícování P9 a H9 je k dodání na vyžádání.**
- **Po 1/3 a 2/3 průchodu krátce nadzvedněte typové kladívko – protlačovací trn se vyrovná sám.**

Řezný materiál: HSS

Délka trnu: 197 mm

Šířka klínové drážky: 3 mm

Hloubka klínové drážky: 1,4 mm

Pro \varnothing otvorů dle DIN 6885: 8 - 10 mm

Délka protlačování v oceli: 6 - 25 mm

Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce: 400 kg

Technický popis

Šířka klínové drážky	3 mm
Pro Ø otvorů dle DIN 6885	8 - 10 mm
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce	400 kg
Délka trnu	197 mm
Hloubka klínové drážky	1,4 mm
Délka protlačování v oceli	6 - 25 mm
Šířka hřbetu	3,25 mm
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Protlačovací nástroj

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	vhodný		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
Olej	vhodný		