



Utahovací čep Mori-Seiki, utěsněno, tvar A, s otvorem Ø 7 mm, vhodné pro strmý kužel: 40



Údaje o objednávce

Artikové číslo	308633 40
GTIN	4069515028790
Třída artiklu	32Z

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Upozornění:

utěsněný s O kroužkem.

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

ISO 7388-3 odpovídá staré normě DIN 69872.

Technický popis

Celková délka L	54 mm
L ₁	29 mm
Závit M	M16
Ø nákrůžku D	23 mm
Maximální utahovací moment	50 Nm

Technický list

Vhodné pro strmý kužel	40
Ø hlavy D ₁	19 mm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 40
Úhel A	15 stupeň
Vlastnost otvoru	s otvorem Ø 7 mm
Norma pro tažné čepy	ISO 7388-3
Druh produktu	Utahovací čep