

**Garant**

**Vysoce výkonný tvrdokovový vrták GARANT Master Steel DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 8,1 mm**



## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 123041 8,1    |
| GTIN           | 4069515031028 |
| Třída artiklu  | 11E           |

## Popis

### Provedení:

**Robustní provedení vrtáku a optimalizovaná speciální špička pro nejlepší možné formování třísek a bezpečné lámání třísek se současně zvýšenými hodnotami posuvu. Pokročilá technologie mikrogeometrie, konvexní tvar řezné hrany a výbrus kuželového pláště pro další stabilitu hlavního ostří. Optimalizovaná geometrie upínací drážky a patentovaná geometrie čela pro spolehlivé a bezpečné odvádění třísek z ocelových materiálů a litiny. Vysoce výkonný povlak poslední generace.**

### Upozornění:

Délka drážky pro třísky  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Technický popis

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Počet břitů Z                             | 2           |
| Tolerance jmenovitý Ø                     | h7          |
| Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$ | 82,9 mm     |
| Posuv f v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$   | 0,22 mm/ot, |
| Norma                                     | DIN 6535    |
| Délka drážky pro třísky $L_c$             | 95 mm       |
| Jmenovitý Ø $D_c$                         | 8,1 mm      |
| Ø stopky $D_s$                            | 10 mm       |
| Celková délka L                           | 142 mm      |

## Technický list

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Série              | Master Steel       |
| Povlak             | TiAlN              |
| Řezný materiál     | TK                 |
| Provedení          | 8×D                |
| Vrcholový úhel     | 135 stupeň         |
| Stopka             | DIN 6535 HB s h6   |
| Vnitřní chlazení   | ano, při 25 barech |
| Strategie obrábění | HPC                |
| Semi-standardní    | ano                |
| Druh produktu      | Spirálový vrták    |

### Údaje o uživateli

|                               | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|---------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný  | 130 m/min      | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný  | 120 m/min      | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný  | 110 m/min      | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 100 m/min      | P       |
| Ocel < 1400 N/mm              | vhodný  | 80 m/min       | P       |
| GG(G)                         | vhodný  | 95 m/min       | K       |
| Uni                           | vhodný  |                |         |
| mokrý max.                    | vhodný  |                |         |
| mokrý min.                    | vhodný  |                |         |
| Vzduch                        | vhodný  |                |         |