



## Kombinovaný frézovací trn, SK 50 A = 55, Ø trnu d1: 27mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	302520 27
GTIN	4250122600831
Třída artiklu	36E

### Popis

#### Provedení:

Vnitřní závit pro ruční upínání.

#### Použití:

**S lícovaným perem** – pro frézy **s podélnou drážkou**, např. DIN 841.

**S unášecím kroužkem** – pro frézy s **příčnou drážkou**, DIN 1880.

#### Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

#### Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Obvodová házivost:  $\leq 6 \mu\text{m}$

Délka vyložení rozměr A: 55 mm

Celková délka L: 203 mm

Délka frézovacího trnu  $L_3$  s unášecím kroužkem: 21 mm

Délka frézovacího trnu  $L_4$ : 33 mm

Závit M: M24

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861: 27

### Technický popis

Délka frézovacího trnu $L_4$	33 mm
Závit M	M24
Délka frézovacího trnu $L_3$ s unášecím kroužkem	21 mm
Délka vyložení rozměr A	55 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	27

Celková délka L	203 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	27 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Upínací Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Upnutí	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

## Příslušenství

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308812 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308810 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308780 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 27 mm	309860 27

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308700 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 27 mm	309870 27
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50