

Garant

Prodloužení tepelného upínače 4,5° se šroubem pro nastavení délky, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/8mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302412 25/8
GTIN	4045197435965
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího média (VCH).

Se šroubem pro nastavení délky, **krátký**.

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulického upínacího trnu a kleštinového trnu ER.

Upozornění:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min⁻¹.

Technický popis

Ø D ₂	19 mm
Otvor Ø D ₁	8 mm
Ø stopky d	25 mm
Celková délka L	160 mm
Atribut názvu produktu	L = 160 mm
Druh produktu	Prodloužení