

Garant**Rohová fréza Softcut® s otvorem, pro vyměnitelné břitové destičky AO..****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215415 40/4
GTIN	4069515039086
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. **S geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách** nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování ve velkých hloubkách, i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**. Nepoužívejte k šikmému zanořování (ramping) a cirkulárnímu zanořování!

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AO.T1104
Celková délka $L_{celk.}$	55 mm
Upínací otvor $\varnothing$	16 mm
Série	Softcut®
$\varnothing$ břitu D_c	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	39,5 mm

Technický list

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Počet vyměnitelných břitových destiček	16
Efektivní počet břitů Z_{eff}	4
Maximální přísuv vyměnitelné břitové destičky sekundárního břitu	0,3 mm
Tvar stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza