



Kombinovaný frézovací trn, SK 40 A = 52, Ø trnu d1: 27mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	302500 27
GTIN	4250122600787
Třída artiklu	36E

Popis

Provedení:

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

S lícovaným perem – pro frézy s **podélnou drážkou**, např. DIN 841.

S unášecím kroužkem – pro frézy s **příčnou drážkou**, DIN 1880.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	52 mm
Ø trnu d ₁	27 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	27
Závit M	M16
Délka frézovacího trnu L ₄	33 mm
Celková délka L	166 mm
Délka frézovacího trnu L ₃ s unášecím kroužkem	21 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27

Technický list

Ø upnutí D ₁	27 mm
Upnutí	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/302500-27>