



Fíbrový kotouč Cubitron™ III (CER) 1182C, Ø 115 mm, Zrnitost: 80



Údaje o objednávce

Artikové číslo	566461 80
GTIN	068060670878
Třída artiklu	53F

Popis

Provedení:

Přesně tvarované **vysoce výkonné brusné zrno** ve výrobcích 3M™ se skládá z definovaných keramických trojúhelníkových tvarů, které jsou optimálně umístěny na brusném podkladu.

Podstatně zvýšený úběrový výkon při velmi dlouhé životnosti a rovnoměrném dokončení povrchu.

Extrémně odolné proti roztržení, ale velmi pružné **vulkanické vlákno**. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.

Nabízí rychlejší a trvalejší úběr v porovnání s fíbrovým kotoučem 3M™ Cubitron™II 982C.

Použití:

Na úhlových bruskách s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s brusnými talíři č. 566690 / 566692. Řezné brusné jádro umožňuje **příjemnou, ergonomickou práci** s nízkým přítlačným tlakem. Díky vysokému úběrovému výkonu jsou fíbrové kotouče 3M™ zároveň správnou alternativou k hrubovacím a vějířovitým brusným kotoučům.

K obrábění **oceli** a neželezných kovů.

Technický popis

Zrnitost	80
----------	----

Technický list

Ø kotouče	115 mm
Obsah	25
Série	Cubitron™ III
Brusivo	Cubitron™ III
Brusné zkratky	Keramické
Podklad brusného materiálu	Vulkánfibr
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Optimalizováno pro materiál	Litina
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Optimalizováno pro materiál	Neželezné a barevné kovy
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Laminátový kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		