

Garant**Rohová fréza Softcut® s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky AO..****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215407 25/2L
GTIN	4069515038553
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, nejvyšší přesnost a řezný výkon. **S geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC při nestabilních podmínkách** nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování ve velkých hloubkách, i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Ø stopky D _s h6	20 mm
Ø D ₃	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Počet břitů Z	2
Ø břitu D _c	25 mm
Série	Softcut®
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	47,3 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AO.T1104
Úhel šikmého zanořování α _{max}	4,1 stupeň

Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	4,2 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	4,8 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	38,9 mm
Délka vyložení L_1	35 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	180 mm
Tvar stopky	Válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 215407 25/2L