

Garant

Dělicí kotouč GARANT Master Uni EXTRA ÚZKÝ, ocel, INOX, Ø kotouče: 115mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	563240 115
GTIN	4069515040242
Třída artiklu	51M

Popis

Provedení:

Samoostřicí **keramické zrno (CER)** a speciálně navržený **vysoce výkonný systém pojiva** umožňuje **mnohonásobně vyšší brusný výkon a stálou intenzitu při extrémně chladném brusu** v porovnání s konvenčními dělicími kotouči (A).

- **Nejvyšší produktivita díky nejrychlejším dělicím řezům.**
- **Optimální rovnováha mezi extrémně měkkými vlastnostmi při řezání s minimálním úsilím a maximální trvanlivostí.**
- **Specifikace: CER60Q-BF.**

Technický popis

Ø kotouče	115 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	Přímé
Šířka kotouče	1 mm

Brusivo	keramické zrno (CER)
Brusné zkratky	keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		