

Garant**CaraFin – diamantové leštící těleso, leštění, Typ: D10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	501595 D10
GTIN	4069515040358
Třída artiklu	55A

Popis**Provedení:**

Diamantová leštící tělesa (diamant vázaný v EVA-PU) vytvářejí mikro-abrazivní úběr. K leštění, hlazení a čištění všech materiálů. Generuje lesklé povrchy. Ideální jako krok následující po předbroušení keramickými a plastovými brusnými tělisky. Bezpečně odstraňuje mikrootřepy na neželezných kovech a hliníku. Dlouhá životnost leštících tělísek je zaručena, protože diamant je přímo spojen s EVA-PU, a proto není při správném použití možné, aby se diamant vylomil. Pokud jsou leštící tělíska silně znečištěná, mohou být vyčištěna vodou a čisticími prostředky.

Použití:

K použití v naší **leštičce GARANT GMT2 (č. 501310 GMT2)**.

Rozsah dodávky:

Obsahuje dostatek diamantových leštících tělísek pro kompletní naplnění leštičky GARANT GMT2.

Technický popis

Délka	10 mm
Šířka	10 mm
Výška	5 mm
Stupeň leštění	konečná politura

Brusivo	diamant
Brusné zkratky	D
Atribut názvu produktu	leštění
Druh produktu	Brusné tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
suché	vhodný		