

**Vyvrátávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Třída artiklu	25U

Popis**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Ø stopky D_s : 10 mm

ISO kód držáku: A10L STLCR/L11

Úhel nastavení κ : 95 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TC.. 1102..

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 12 mm

Středové přesazení L_3 : 6,2 mm

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TC.. 1102..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Středové přesazení L_3	6,2 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 4
ISO kód držáku	A10L STLCR/L11
Celková délka L	140 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	10 mm

Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 4	269022 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepce Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8