

**HOLEX®****SCMT 120408 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260796 HBX020
GTIN	4045197670663
Třída artiklu	22D

**Popis**

SCMT 120408 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmPosuv  $f$ : 0,08 - 0,36 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Lamač třísek	PM
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,08 - 0,36 mm/ot,
Druh	HBX020
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 300 m/min

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrtačací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SCMT 120408
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální