

**Garant****TC.T 110202, Typ: HU7310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260980 HU7310
GTIN	4045197670885
Třída artiklu	21G

## Popis

TC.T 110202 HU7310 Typ: HU7310

Lamač třísek: AM

Tolerance: G

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 350 - 600 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Lamač třísek	AM
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCGT 110202
Počet výměn/řezání	3
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení