

**Upínací trn typ ADB, BT 50 A = 160, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302670 10
GTIN	4250122615736
Třída artiklu	36E

Popis**Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Upínací Ø D ₁	10 mm
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Vnější Ø D	35 mm
Upnutí	BT 50 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 10 mm	309900 10