

**Garant****TCMT 110204, Typ: CU7010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260952 CU7010
GTIN	4045197670724
Třída artiklu	21G

**Popis**

TCMT 110204 CU7010 Typ: CU7010

Lamač třísek: SS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 210 m/minŘezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 80 - 140 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač třísek	SS
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 210 m/min
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Typ	CU7010
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	80 - 140 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	Cermet
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110204
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení