

**Upínací trn typ ADB, BT 50 krátké, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302660 20
GTIN	4250122615804
Třída artiklu	36E

**Popis****Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	80 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	20
Upínací Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Vnější Ø D	52 mm
Upnutí	BT 50 krátké
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Utahovací klíče pro tažné čepyDIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 20 mm	309900 20