

**HOLEX****Soustružnický nůž zapichovací vnitřní pravý podobný DIN 4963, HSS E,  
Stopka Ø: 25 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297120 25
GTIN	4045197190680
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Všechny rozměry **svařované**.

**Použití:**

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.

**HSS/E** – Na všech soustružích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.

Celková délka: 300 mm

Šířka břitu: 6 mm

Pro otvory od Ø: 50 mm

Max. hloubka zápichu  $t_{max}$ : 18 mm

**Technický popis**

Šířka břitu	6 mm
Max. hloubka zápichu $t_{max}$	18 mm
Pro otvory od Ø	50 mm
Stopka Ø	25 mm
Celková délka	300 mm
Řezný materiál	HSS E
Druh produktu	Soustružnické nože

