



Momentový šroubovák, pevně nastavený, bez stupnice, Nastavený utahovací moment: 2,5Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659890 2,5
GTIN	4069515041799
Třída artiklu	62E

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2K rukojetí a **pevně nastaveným utahovacím momentem**. Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Vhodné pro utahování doprava. **Další utahování šroubu není možné.**

Výhoda:

Momentové šroubováky lze použít se všemi běžnými bity C 6,3 a E 6,3 (podobné č. 675155, 675390).

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem. Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Ověřeno podle **DIN EN ISO 6789**.

Přesnost:

± 10 % uvedené hodnoty.

Upozornění:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940 – 659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Nastavenou hodnotu utahovacího momentu **nelze** změnit.

Technický popis

Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	haptický

Technický list

Přesnost měření utahovacího momentu	±10 %
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O1
Měřicí technika	mechanické
Norma	DIN EN ISO 6789
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Celková délka L	168 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nelze nastavit
Ukazatel	analogová
Data lze protokolovat	ne
Feedback	akustický signál
Feedback	s vypínáním
Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Bitový upínač	D 6,3
Bitový upínač	F 6,3
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Nastavení utažení	Utahování doprava
Nastavený utahovací moment	250 cNm
Nastavený utahovací moment	2,5 Nm
Pevně nastavený utahovací moment	ano
Druh produktu	Momentový šroubovák

Vhodné produkty

No Shop URL available for: 659890 2,5