

Garant**Vyvrtávací vložka vnitřní levá, L1 = 10 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270242 3,2
GTIN	4045197466280
Třída artiklu	211

Popis**Použití:**

Pro držáky břitů č. 270200 – 270204.

Technický popis

Ø stopky d	4 mm
Maximální hloubka řezu t_{max}	0,15 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L_3	1,45 mm
Minimální Ø D_{min}	3,2 mm
Rádus R	0,15 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,017 mm/ot.
Posuv f v INOXu > 900 N/mm ²	0,015 mm/ot.
Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,015 mm/ot.
Délka vyložení L_1	10 mm
Atribut názvu produktu	$L_1 = 10$ mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
--	---------	-------	---------

Hliník, plasty	omezené použití	250 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	S
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
CuZn	vhodný	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		