

Garant**TC.T 110204, Typ: HU7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Třída artiklu	21G

Popis

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Lamač třísek	AM
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCGT 110204

Počet výměn/řezání	3
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení