

HOLEX®**TCMT 110204 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	261020 HBX020
GTIN	4045197671226
Třída artiklu	22D

Popis

TCMT 110204 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 3,75 mmPosuv f : 0,06 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,06 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Hloubka řezu a_p	0,1 - 3,75 mm
Hlavní způsob použití	P
Druh	HBX020

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrtačací hlava
Série	Vyvrtačací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 110204
Počet výměn/řezání	3
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální