

**Upínací trn typ AD, SK 30 krátký, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300050 10
GTIN	4045197674319
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Upínací Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Délka vyložení rozměr A	50 mm
Vnější Ø D	35 mm
Upnutí	SK 30 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min <sup>-1</sup>

Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308760 30
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308785 30
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 30	308610 30
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 30	308765 30
Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 10 mm	309900 10