

Garant**Cenově výhodné balení – GARANT Master Tap INOX strojní závitníku HSS-E-PM tvar B 6HX, 5 ks****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1301 M6
GTIN	4069515044899
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro **procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin** stejně jako **v duplexních materiálech**.

- **Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení**
- **Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace**
- **Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu**

Jako č. 132180.

Technický popis

Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	80 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	6 mm
Norma	DIN 371
Toleranční třída	ISO 2X 6HX

Technický list

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	1 mm
Druh závitu	M
Řezný materiál	HSS E PM
Ø otvoru pod závit	5 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Hloubka závitu	18 mm
Rozměr závitu	M6
Obsah	5"
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Série	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	28 m/min	N
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	23 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	23 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	12 m/min	P

Technický list

INOX < 900 N/mm ²	vhodný	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	9 m/min	M
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG1301 M6