

**Garant****Držák upichovacího nože eco, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273831 25/5
GTIN	4045197531353
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šířky zápichu 6 mm se při  $t_{\max}$  ( $5 \times$ šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technický popis**

Funkční šířka $L_4$	26,5 mm
Hloubka zápichu $t_{\max}$	25 mm
Délka hlavy $L_1$	40,5 mm
Šroub	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Šířka zápichu w	5 mm
Celková délka L	112 mm
Řada	Eco
Šířka stopky b	25 mm
Způsob použití	levý

Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Upínací šroub Typ 6	279815 6
Upínací šroub Typ 7	279815 7
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600