

**HOLEX®****TCMT 16T308 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	261030 HBX130
GTIN	4045197671288
Třída artiklu	22D

**Popis**

TCMT 16T308 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmPosuv  $f$ : 0,06 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	MM
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Posuv $f$	0,06 - 0,3 mm/ot,
Druh	HBX130

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrtačací hlava
Série	Vyvrtačací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TCMT 16T308
Počet výměn/řezání	3
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální