

Garant**Držák upichovacího nože eco, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 16/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273835 16/3
GTIN	4045197517302
Třída artiklu	21W

Popis**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita. 8xw

Upozornění:

Maximální \varnothing = omezený \varnothing obrobku z důvodu provedení.

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656 – 273670.

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický popis

Šroub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funkční šířka L_4	16 mm
Hloubka zápichu t_{max}	25 mm
Šířka zápichu w	3 mm
Délka hlavy L_1	43 mm
Celková délka L	90 mm
Řada	Eco

Maximální Ø	50 mm
Šířka stopky b	16 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 5	279815 5
---------------------	----------