

HOLEX®
Upínací trn tvar AD, SK 40 A = 100, Ø upnutí D1: 6 mm

Údaje o objednávce

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300260 6 |
| GTIN | 4045197143815 |
| Třída artiklu | 32A |

Popis
Provedení:

S otvorem Balluffchip.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 3 μm

Vnější Ø D: 25 mm

Náhradní upínací šroub 309900: 6

Technický popis

| | |
|-------------------------------|---------------|
| upnutí Ø D ₁ | 6 mm |
| Náhradní upínací šroub 309900 | 6 |
| Vnější Ø D | 25 mm |
| Upnutí | SK 40 A = 100 |
| Norma | DIN 6359 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Norma pro upínání | DIN 69871 |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 |
| Tvar | AD |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HPC |

Příslušenství

| | |
|---|-----------|
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308700 40 |
| Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308720 40 |
| Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK | 308820 40 |
| Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308785 40 |
| Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK | 308830 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308760 40 |
| Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308610 40 |
| Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK | 308810 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308801 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308790 40 |
| Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308765 40 |
| Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308625 40 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308615 40 |
| Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40 | 308740 40 |

| | |
|---|------------|
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308650 40 |
| Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308795 40 |
| Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308605 40 |
| Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK | 308812 40 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308660 40 |
| Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308640 40 |
| Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308635 40 |
| Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308802 40 |
| Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40 | 308620 40 |
| Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M | 308670 40M |
| Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308630 40 |
| Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40 | 308600 40 |
| Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40 | 308806 40 |