

**Garant**
**Držák upichovacího nože eco, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 16/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273830 16/2
GTIN	4045197515926
Třída artiklu	21W

**Popis**
**Provedení:**

Vyrobena z velmi pevné nástrojové oceli ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

**Upozornění:**

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šířky zápichu 6 mm se při  $t_{\max}$  ( $5 \times$  šířka zápichu) dostane druhý břit do styku s obrobkem. Může docházet ke vzniku rýh. Bezpečně bez rýh do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Technický popis**

Funkční šířka $L_4$	16 mm
Šroub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy $L_1$	30,5 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Hloubka zápichu $t_{\max}$	10 mm
Celková délka L	77,5 mm
Řada	Eco
Šířka stopky b	16 mm
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Upínací šroub Typ 5	279815 5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600