

**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261120 25/16
GTIN	4960664585595
Třída artiklu	25U

Popis**Provedení:**

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Stopka Ø D_s: 25 mm

ISO kód držák: A25S SVUBR/L16

Rozhraní: 25 mm

Úhel nastavení κ: 93 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1604..

Ø minimálního předvrtání D_{min}: 34 mm

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Šroub podložky	269014 1
Středové přesazení L ₃	20,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	34 mm
Rozhraní	25 mm
Podložka	269006 1
ISO kód držák	A25S SVUBR/L16
Velikost destiček	16 mm
Délka vyložení L ₁	100 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 7

Celková délka L	250 mm
Výška upnutí L ₂	24 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Stopka Ø D _s	25 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka	269055
Šroub podložky	269203
Upínací šroub	269411
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub Typ 7	269022 7
Podložka Typ 1	269006 1
Šroub pro podložku Typ 1	269014 1