


Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261120 32/16
GTIN	4960664585618
Třída artiklu	25U

Popis
Provedení:

Aerodynamický kanálek na třísky pro zlepšené odvádění třísek, snížený sklon k vibracím, stabilní obrábění.

Vnitřní chlazení: ano

Stopka Ø D_s: 32 mm

ISO kód držák: A32S SVUBR/L16

Rozhraní: 32 mm

Úhel nastavení κ: 93 stupeň

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1604..

Ø minimálního předvrtání D_{min}: 40 mm

Technický popis

Podložka	269006 1
Středové přesazení L ₃	28 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 7
Délka vyložení L ₁	130 mm
Šroub podložky	269014 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
Velikost destiček	16 mm
ISO kód držák	A32S SVUBR/L16
Rozhraní	32 mm

Celková délka L	250 mm
Výška upnutí L ₂	31 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Stopka Ø D _s	32 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Norma	DIN 8024
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka	269055
Upínací šroub	269411
Šroub podložky	269203
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Šroub pro podložku Typ 1	269014 1
Upínací šroub Typ 7	269022 7
Podložka Typ 1	269006 1