

**VBMT 110304, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 140 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Lamač třísek	HQ
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení