


Garant**Cenově výhodné balení – GARANT Steel stopková fréza TK HPC, 5 ks****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1053 8
GTIN	4069515046176
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**Pro **hrubování a dokončování**.

K použití v nestabilních obráběcích procesech a při obrábění složitých součástí.

Do 1×D v plném materiálu **při nejvyšších hodnotách posuvu** a velmi klidném chodu.Pro maximální možnou hloubku obrábění dodržujte poměr rozměru L_c (délka břitu) / $\varnothing D_c$ ($\varnothing$ břitu)!**Výhoda:**

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Upozornění:**Jako č. 203053.** Nástupce produktu GG1034.**Technický popis**

Šířka rohové fazetky při 45°	0,16 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Celková délka L	58 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm

Obsah	5"
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Délka břitů L_c	12 mm
$\varnothing$ stopky D_s	8 mm
$\varnothing$ břitů D_c	8 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	f8
Počet zubů Z	4
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB
Série	Master Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	250 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	200 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	180 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	160 m/min	P

Technický list

INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50 m/min	M
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG1053 8