

HOLEX®
Upínací trn tvar AD, SK 40 A = 160, Ø upnutí D1: 25 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	300280 25
GTIN	4045197143976
Třída artiklu	32A

Popis
Provedení:

S otvorem Balluffchip.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806. Upínací klíč pro TČ č. 308810 – 308830.

Norma: DIN 6359

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 3 μm

Vnější Ø D: 65 mm

Náhradní upínací šroub 309900: 25

Technický popis

Náhradní upínací šroub 309900	25
upnutí Ø D ₁	25 mm
Vnější Ø D	65 mm
Upnutí	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 69871

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC

Příslušenství

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 45° s otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308812 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK	308820 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
	308806 40

Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40

308640 40

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308635 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308630 40

Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308830 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308625 40

Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40

308605 40

Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M

308670 40M

Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 40 SK

308810 40

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308700 40

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308785 40

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308790 40